


# 电子模块

## VMPA14-FB-EMS-D2-8

产品代号: 8066766

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值   |
|--------------|---|
| 诊断           | Condition Monitoring<br>每阀线圈导线断裂<br>阀短路<br>低电压阀 |
| 阀位的最大数量      | 4   |
| 电磁线圈的最大数量    | 8   |
| 负载电压时的内部电流消耗 | 3 mA  |
| 工作电压时的内部电流消耗 | 8 mA  |
| 每电磁线圈的额定启动电流 | 58 mA 最高达24 ms                                  |
| 电流下降时的额定电路   | 24 ms以后9 mA                                     |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响<br>(当安装好以后)                           |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| 产品重量         | 30 g  |
| 材料信息, 壳体     | POM   |
| 材料备注         | 符合 RoHS   |