

伺服压机组件 YJKP

产品代号: 8077950

FESTO



技术参数

特性	值
压紧力	0 ... 17 kN
工作行程	100 ... 400 mm
电缆长度	5 ... 15 m
扫描频率	1,000 Hz
协议	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
装配位置	任意
马达类型	伺服马达
最大加速度	2 m/s ²
持续通电率	100 %
进给速度	0 ... 250 mm/s
精确度, FS	0.25 %FS
最大有效负载	19.5 ... 95 kg
产品重量	5.5 ... 66.7 kg
环境温度	0 ... 40 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP20
相对空气湿度	0 - 90 %
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III