

安装支架-组件 PAMP-MB-64

产品代号: 8081356

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	64
系列	P
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	5 Nm
介质温度	-60 ... 80 °C
环境温度	-60 ... 80 °C
产品重量	119 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 支架	高合金钢, 耐腐蚀