

# 插入式穿板接头 NPQR-H-Q8-E

产品代号: 8085731

FESTO



## 技术参数

| 特性                   | 值  |
|----------------------|--|
| 尺寸                   | 标准                                       |
| 额定尺寸                 | 7 mm                                     |
| 插管深度                 | 16.8 mm                                  |
| 装配置                  | 任意                                       |
| 设计                   | 舱壁                                       |
| 包装数量                 | 1  |
| 设计结构                 | 推/拉原理                                    |
| 整个温度范围内的气源压力         | -0.095 ... 1.6 MPa                       |
| 整个温度范围内的工作压力         | -0.95 ... 16 bar                         |
| 整个温度范围内的气源压力         | -13.775 ... 232 psi                      |
| 有关操作压力的注意事项          | 水：最大 0.7 MPa，0 - 80 °C 时                 |
| 认证签发部门               | NSF C0556009                             |
| 工作介质                 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰） |
| 关于工作和先导介质的说明         | 可以使用经过润滑的压缩空气                            |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 4 - 超强腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性             | VDMA24364-B2-L                           |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a                                      |
| 干净等级                 | ISO 等级 4                                 |
| 食品安全                 | 见一致性声明<br>NSF/ANSI 169                   |
| 环境温度                 | -20 ... 150 °C                           |
| 产品重量                 | 37.1 g                                   |
| 气动连接, 气口 1           | 用于气管外径 8 mm                              |
| 气动连接, 气口 2           | 用于气管外径 8 mm                              |
| 材料备注                 | 符合 RoHS                                  |
| 材料信息, 壳体             | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 防护环材料                | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 材料信息, 释放环            | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 材料信息, 螺母             | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 材料信息, 管密封            | FPM                                      |
| 材料信息, 气管固定爪          | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 止推环材料                | PPSU                                     |