


马达电缆

NEBM-M40G8-E-10-Q10N-LE8-1

产品代号: 8085960
将被停止供应的产品

用于带CMMT-AS 的EMMS-AS-190.

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
产品重量	3,400 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M40x1,5
电气接口 1, 针脚/线的数量	8
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
工作电压范围 DC	0 ... 630 V
工作电压范围说明 DC	0 - 300 V 针对 0.75 mm ²
工作电压范围 AC	0 ... 630 V
工作电压范围说明 AC	0 - 300 V 针对 0.75 mm ²
40°C时的可接受电流负载	22 A
40°C时可接受的电流负载的说明	12 A 针对 0.75 mm ²
电涌强度	4 kV
对波浪阻力的说明	2.5 kV 针对 0.75 mm ²
电缆长度	10 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 70 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 140 mm
电缆直径	14 mm
电缆结构	4x2,5+2x(2x0,75) 已屏蔽
导体的额定截面	0.75 mm ² 2.5 mm ²
导线末端	电缆轴套符合DIN 46228-A..-10 电缆轴套符合DIN 46228-E..-10
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-50 ... 90 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 90 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	橙色
材料信息, 绝缘层	TPE-E