

导向气缸

DFM-40-50-P-A-GF-F1A

产品代号: 8118908

FESTO

仅有在相应的安装附件 SMB-8E 向外安装时, SMTSO-8E型接近开关才可以被用在行程大于或等于50 mm 的产品上。



技术参数

特性	值
从工作负载到连接板的重力中心距	50 mm
行程	50 mm
活塞直径	40 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
派生型	推荐用于生产锂离子电池的生产设施
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar
最高速度	0.8 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 8
环境温度	-20 ... 80 °C
在终端位置的冲击能量	0.7 Nm
最大输出力Fy	1,227 N
最大输出力 Fy静态	1,227 N
最大输出力Fz	1,227 N
最大输出力 Fz静态	1,227 N
最大扭矩Mx	53.97 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	53.97 Nm
最大扭矩My	24.53 Nm
My为静态时的最大扭矩	24.53 Nm
最大扭矩Mz	24.53 Nm
Mz 为静态时的最大扭矩	24.53 Nm
最大允许扭矩负载 Mx与行程的关系	8.78 Nm
在规定的距离xs, 最大有用负载和行程的函数关系	150 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	686 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	754 N
移动质量	1,371 g
产品重量	2,655 g
其它可用接口	参见产品图纸
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀