


悬臂式轴系统

YXCA-2-B

产品代号: 8122271

FESTO



技术参数

特性	值
安装面要求的平整度	0.1 mm/m
装配位置	水平的
设计结构	3D 门架系统 带电动和气动驱动模块
持续通电率	100 %
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP40
环境温度	5 ... 45 °C
维护保养的间隔	2,500 km
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	阳极氧化铝
材料信息, 安装支架	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 能源链	PA-加强