

调试

GFCH-A2

产品代号: 8141549

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	电机控制器集成至上级控制器 - 现场
服务范围	功能模块设计及其功能简介 利用示例项目对用于控制轴系统的相关功能块进行功能测试 Test Komm. Achsverb./Mast.-SPS 现场支持基于空项目将用于轴系统 (最多 3 个轴) 控制的必要功能块集成至主机 PLC (Festo, Siemens, AllenBradley, Beckhoff, Omron)
现场涉及的工作	4 小时工作时间
客户要求	Festo 元件的使用 访问机器或系统 机械、气动和电气工作已完成 在约定日期内负责机器呈现的合格人员
提供服务	根据协议8-10天