


直角组件

EHAM-AK-L9-160-L9-120-ML

产品代号: 8128207

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	160
装配位置	左侧
设计结构	标准规格
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	6,005 g
安装类型	带通孔和螺丝
接口代码, 基础部分	L9-160
接口代码、布局	L9-120
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	阳极氧化铝
材料信息, 螺丝	镀镍钢
材料信息, 对心元件	高合金钢