

# 變徑軸套 DAYH-10

料號: 1165491

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	10
裝配位置	任何
位置檢測	無
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	64 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material stops	高合金鋼, 耐腐蝕