


# 壓縮接頭

## NPKA-D-G18-Q6-P10

料號: 1243489

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	4 mm
Tubing insertion depth	25.8 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
操作壓力注意事項	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	2 Nm
額定鎖緊扭矩	1.25 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	4.2 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/8
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA66-GF30
Material of threaded seal	NBR
Material sleeve	POM
Material of tubing seal	NBR