


控制板

DADG-FM-VDE1G14

产品代号: 8131548

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
装配位置	任意
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-20 ... 80 °C
最大紧固扭矩	23 Nm
产品重量	274.5 g
安装类型	通过螺纹直接安装在端盖上
气动连接	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 壳体	阳极氧化铝
材料信息, 螺丝	镀镍黄铜