


# 齿轮箱 EMGA-40-A-G12-40P

产品代号: 8141733

FESTO



## 技术参数

特性	值
减速机法兰规格	40 mm
电机法兰规格	40 mm
扭转时的反冲	0.41 deg
齿轮箱类型	直角齿轮装置
减速比	12:1
最高输入速度	18,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	20 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.048 kgcm <sup>2</sup>
最高输出扭矩	32 Nm
最高效率	94 %
抗扭力	0.8 Nm/arcmin
产品重量	600 g
减速机接口, 输出轴	40G
减速机接口, 驱动轴	40P
材料备注	符合 RoHS