


齿轮箱

EMGA-80-A-G12-80P

产品代号: 8141745

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	80 mm
电机法兰规格	80 mm
扭转时的反冲	0.25 deg
齿轮箱类型	直角齿轮装置
减速比	12:1
最高输入速度	7,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	120 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	1.379 kgcm ²
最高输出扭矩	192 Nm
最高效率	94 %
抗扭力	5 Nm/arcmin
产品重量	5,000 g
减速机接口, 输出轴	80G
减速机接口, 驱动轴	80P
材料备注	符合 RoHS