


分支模組 PMBL-90-HP3

料號: 1401366

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	90
額定直徑 DN	36
系列	L
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
操作壓力	0 ... 50 bar
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	2,000 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金