



# 電磁閥

## JMFH-5-1/8-S-NPT

料號: 15613

FESTO

具手動控制, 不具電磁線圈和插座, 電磁線圈和插座需另外訂購。



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	26 mm
標準額定流量	600 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
授權	c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65
額定尺寸	5 mm
網柵尺寸	27 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部
流量方向	不可逆
Overlap	Underlap
Pilot pressure MPa	0.12 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	1.2 ... 8 bar
最大切換頻率	25 Hz
反向切換時間	10 ms
最大正向測試脈衝具 logic 0	2,200 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	3,700 µs
線圈的特性參數	See solenoid coil, to be ordered separately
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	260 g
電氣連接	通過 F 線圈, 必須另行訂購
安裝類型	在底座模塊上 具通孔 選配
嚮導排氣口 82	M5
嚮導排氣口 84	M5
嚮導氣口 12	10-32 UNF-2B
嚮導氣口 14	10-32 UNF-2B
氣壓連接, 氣口 1	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/8 NPT

特性	值
氣壓連接, 氣口 3	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 4	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 5	1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	壓鑄鋁