


液压缓冲器支架 DADP-ES-G8-25

产品代号: 8159237

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------|
| 尺寸 | 25 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 制动杆 |
| 最大冲击速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大制动力 | 1,100 N |
| 最大紧固扭矩 | 8.4 Nm |
| 拧紧扭矩公差 | ± 20 % |
| 产品重量 | 503 g |
| 安装类型 | 带通孔和定位轴套 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 杠杆 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 螺丝 | 镀锌钢 |