

过滤减压阀

MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B

产品代号: 8175802

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 驱动器锁 | 旋转手柄, 带锁定 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 手动旋转 |
| 设计结构 | 过滤减压阀 带压力表 直控式活塞调节器 |
| 冷凝物最大容积 | 16.5 ml |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带第二排气通道 具有回流 |
| 可以被显示的单元 | bar psi |
| 压力表 | 带压力表 |
| 工作压力 MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 压力控制范围 | 0.3 ... 7 bar |
| 最高压力迟滞(MPa) | 0.05 MPa |
| 最大压力迟滞 | 0.5 bar 7.25 psi |
| 标准额定流量 | 1,500 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 干净等级 | ISO 等级 7 |
| 储藏温度 | -5 ... 50 °C |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 207 g |
| 安装类型 | 前面板安装 线路安装 带附件 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 旋转手柄 | POM |
| 材料信息, 弹簧 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 过滤器 | PE |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |
| 材料信息, 碗 | PC |
| 材料信息, 阀杆 | POM |