

# 气路板底座 VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

产品代号: 8188447  
新

FESTO

## 技术参数

特性	值
电磁线圈的最大数量	24
外形尺寸W x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
工作电压的注意事项	需要SELV/PELV 固定电源 注意电压降
授权	RCM Mark
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 50 °C
最大紧固扭矩, 墙面安装	6 Nm
产品重量	131.1 g
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电缆出口	直的
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	für Cartridge 15 mm
气动连接, 气口 5	für Cartridge 15 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	PA-加强
材料信息, 盖	PA-加强
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 轴套	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 夹	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺母	高合金钢, 耐腐蚀