


# 旋轉升降模組 EHMB-25-100

料號: 1095933

FESTO



## 技術參數

特性	值
傳動齒輪直徑	8 mm
工作行程	0 ... 100 mm
尺寸	25
旋轉角度	環狀的
齒輪皮帶斜度	3 mm
裝配位置	任何
齒輪單元類型	齒輪皮帶驅動器
設計結構	機電整合旋轉模組 具齒輪皮帶
齒輪單位比率	4:1
最大輸出速度	300 1/min
最大輸入速度	1,200 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大驅動扭矩	2.2 Nm
最大進給力 Fx	480 N
無負載時的驅動扭矩	< 0.18 Nm
產品重量	3,347 g
Material of drive shaft	鋼
材料備註	符合 RoHS
Material of drive shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material toothed belt	氯丁橡膠具玻璃纖維