


電磁線圈

MSN1W-24AC/12DC

料號: 170152

FESTO

用於AC電壓，不具插頭插座。



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
功率係數 $\cos \{\phi\}$	0.7
線圈的特性參數	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, pick-up power 7.5 VA, holding power 5 VA 24 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
容許的電壓波動	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	80 g
電氣連接	3-pin Plug pattern type A to EN 175301-803 卡入 符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	夾緊 具固定夾
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅