

平行組件

EAMM-U-60-D32-40G-91-S1

料號: 1577346

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
尺寸	60
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	26.7 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.07 Nm
可傳遞扭矩	3 Nm
產品重量	1,140 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	40G
材料備註	符合 RoHS