



連接電纜

KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

料號: 170238

FESTO

預裝配, 用於比例方向控制閥。



技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101
附加功能	Product-specific pin allocation
Cable identification	具配件
連接頻率	500
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw-type lock with width across flats 18 and longitudinal knurl
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	圓形
Electrical connection 2, connection type	插頭
Electrical connection 2, cable outlet	直的
Electrical connection 2, connection technology	M9x0,5
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Electrical connection 2, type of mounting	Screw lock
工作電壓範圍 DC	0 ... 50 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
浪湧強度	2 kV
電纜長度	2 m
電纜屬性	Suitable for energy chains
電纜的測試條件	視需求的測試條件
Bending radius, flexible cable installation	>= 75 mm
電纜直徑	5.6 mm
電纜結構	8x0,24 已屏蔽
導體的額定截面	0.24 mm ²
防護等級	IP65
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-25 ... 85 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	1
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	黑色