

夾緊筒

KP-25-5000

料號: 178460

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
設計結構	傾斜的碟片
多樣型	單端活塞桿
Operating pressure MPa	<= 1 MPa
操作壓力	<= 10 bar
Release pressure (MPa)	>= 0.3 MPa
Release pressure (bar)	>= 3 bar
需要被夾取的圓形材料	25 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
靜態保持力	5,000 N
產品重量	700 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	彈簧鋼
Material housing	鋁 電鍍
Material clamp jaws	黃銅
Material piston	POM