


# 軸控制器 SPC200/P04

料號: 187812

FESTO

用於1或2個氣壓軸，具PROFIBUS DP接口



## 技術參數

| 特性                                   | 值   |
|--------------------------------------|---|
| 設備設定                                 | 基本單元, 適合4個插入式模組<br>電源<br>串接口<br>盲板<br>PROFIBUS 接口 |
| CE 符號 (參見符合的標準)                      | 根據 EU-EMV 指導原則                                    |
| 抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分 | 按照嚴格等級 2 進行測試                                     |
| 相對空氣濕度                               | 0 - 95 %<br>非冷凝                                   |
| 防護等級                                 | IP20<br>符合 IEC 60529                              |
| 抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6      | 按照嚴格等級 1 進行測試                                     |
| 環境溫度                                 | -5 ... 50 °C                                      |