


端子 CPX

料號: 197330

FESTO

閩島的模組外圍系統



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 電氣連接 | Fieldbus 整合控制器 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 儲藏溫度 | -20 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 3G |
| EU以外的防爆保護認證 | EPL Gc (GB) EPL Gc (RU) |
| 防氣爆 | Ex ec IIC T4 Gc X |
| 周遭防爆溫度 | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LED顯示 | Bus status Channel status 模組狀態 System state |
| 診斷 | Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 |
| 用於輸入的最大位址容量 | 64 Byte |
| 用於输出的最大位址容量 | 64 Byte |
| 參數配置 | Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup |
| 內部循環時間 | < 1 ms |
| 工作電壓範圍 DC | 18 ... 30 V |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 最大電源供應 | 16 A |