


導向單元

EAGF-V2-KF-100-

料號: 2608532

FESTO

For electric cylinder ESBF.



技術參數

特性	值
尺寸	100
行程	1 ... 550 mm
反向空隙	0 µm
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	2,300 N
Max. force Fy static	3,120 N
最大輸出力Fz	2,300 N
Max. force Fz static	3,120 N
最大扭矩Mx	198 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	268 Nm
最大扭矩My	197 Nm
My靜態時的最大扭矩	267 Nm
最大扭矩Mz	197 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	267 Nm
置換力	40 N
0 mm行程時的運動質量	6,148 g
0 mm行程時的基本重量	13,263 g
每 10 mm 行程所增加的重量	76 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	76 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	47 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3.6 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material yoke plate	鋼