

# 連接塊 CPE18-PRSGO-2

料號: 187831


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於精巧閥，具開啟的 PRS 管。

該氣路塊僅可以使用具G管螺紋的管接頭

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥位的最大數量	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	170 g
底座的安裝方法	具通孔 具頂部導軌
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強