

suction cup holder ESH-HF-2-M10X1

料號: 189261

FESTO

具高度補償，直接擰入接頭。



技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	2.6 mm
額定尺寸	2 mm
Volume	0.09 cm ³
裝配位置	垂直
設計結構	真空接口位於頂部 具高度補償
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 2
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	14 g
安裝類型	具外 (公) 螺紋 藉由真空接口
吸盤安裝件	直徑 4 mm
真空連接	M10x1
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR POM
Material bracket	熱處理鋼