

倒鉤穿板式管接頭 SCN-PK-2

料號: 19528

FESTO

用於塑料氣管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



技術參數

特性	值
額定尺寸	1.5 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
氣壓連接, 氣口 1	For tubing outside diameter 3 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鋁
Material nut	鋼, 鍍鋅