

經濟型氣槍

LSP-1/4-D

料號: 35528

FESTO

壓鑄金屬結構



技術參數

特性	值
排氣功能	氣流噴射量可控
操作壓力	0 ... 10 bar
相對於大氣的流量	120 l/min
標準額定流量	120 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
聲壓等級	90 dB(A)
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	240 g
氣壓連接	內螺紋 1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金