


夾緊軸套  
EAMH-86-19-C27.3  
料號: 2429535

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	86
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	8.2 kgmm <sup>2</sup>
產品重量	76 g
材料備註	符合 RoHS