


腳架安裝 DAMH-Q12-12

料號: 3371842

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	12
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	2.4 Nm
產品重量	79 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material bracket	鋼, 鍍鋅