


排氣節流閥 GRE-3/8

料號: 35310

FESTO

具銲接金屬消音器



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 閥功能 | 流量控制及消音器功能 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 可調元件 | 開槽頭螺絲 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 節流方向上的標準額定流量 | 2,000 l/min |
| Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 ... 2,000 l/min |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| 環境溫度 | -10 ... 70 °C |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 70 °C |
| 最大緊固扭矩 | 15 Nm |
| 產品重量 | 50 g |
| Material of threaded plug | 鍛造鋁合金 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | 黃銅 |