


真空吸盤 ESV-50-BT

料號: 526007

FESTO

易損件, 容易替換



技術參數

特性	值
吸盤托架的高度補償器	10 mm
最小工件半徑	40 mm
吸盤直徑	50 mm
吸盤容積	17.6 cm ³
裝配位置	任何
設計結構	氣囊
吸盤外型	圓形, 1.5 摺波紋
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
額定操作壓力	-0.7 bar
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	100 N
在額定操作壓力的保持力	100 N
在額定工作壓力下的側向力	39 N
產品重量	16.2 g
安裝類型	藉由真空接口
顏色	紅色/棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	Vulkollan®