



# 分支模組 MS4-FRM

料號: 527703

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
壓力錶	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 具壓力感測器 具壓力錶
操作壓力	0 ... 14 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	1,200 ... 4,600 l/min
頂端標準額定流量出口	500 ... 1,600 l/min
底部標準額定流量出口	500 ... 1,700 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
周遭防爆溫度	-10°C <= Ta <= +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	165 g
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁