


空氣調理組 MSB6N

料號: 532307

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動類型	電動 手動 氣壓
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 ... 40 µm
設計結構	分支模組 活性炭過濾器 具壓力錶的調壓閥 緩啟動/快速排氣閥 啟動閥 流量感測器 開關閥 纖維過濾器 過濾調壓閥具壓力錶 過濾調壓閥不具壓力錶 膜片式乾燥器 比例式標準油霧器 具有離心式分離器的燒結濾芯 水分離器 電控可調調壓閥 嚮導控制的精確型調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
壓差顯示	視覺指示器 具壓力感測器
壓力錶	具壓力感測器 具壓力錶
操作壓力	1.5 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.3 ... 12 bar
標準額定流量	1,700 ... 4,800 l/min
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
授權	c UL us - Recognized (OL)

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
安裝類型	具配件
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC