

調壓閥 MS12N-LR

料號: 535024

FESTO

具 NPT 螺紋

代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 整合鎖定裝置的旋轉手柄 具配件, 可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	嚮導驅動的膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
壓力錶	具壓力錶
Operating pressure MPa	0.08 ... 2.1 MPa
操作壓力	0.8 ... 21 bar
壓力控制範圍	0.15 ... 16 bar
流量, 二級排氣	<= 600 l/min
標準額定流量	12,000 ... 22,000 l/min
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
Material of cover	PA
材料備註	符合 RoHS
Material underneath cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material spring	彈簧鋼
Material housing	壓鑄鋁
Material membrane	NBR
Material valve stem	鍛造鋁合金 NBR 高合金鋼, 耐腐蝕