

# 開關閥


## MS12-EM

料號: 535031

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.

代表範例



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	手動
排氣功能	不可節流
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 雙穩態
操作壓力	0 ... 20 bar
標準額定流量	25,000 ... 32,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
產品重量	3,900 g
氣壓連接, 氣口 3	G1
嚮導氣源	內部的
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁