


# 開關閥 MS12N-EE

料號: 535037

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	電動
排氣功能	不可節流
手動控制	位置鎖定 推力
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	由嚮導控制
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
操作壓力	3 ... 16 bar
標準額定流量	25,000 ... 32,000 l/min
循環功率	100 %
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 9.5 VA, holding power 6.2 VA 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 9.5 VA, holding power 6.4 VA 24 V DC: 4.5 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
產品重量	3,800 g
氣壓連接, 氣口 3	G1
嚮導氣源	內部的
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁