



# 增壓器 DPA-40-16

料號: 537274

FESTO

用於產生較高壓力。



## 技術參數

特性	值
活塞直徑	40 mm
裝配位置	任何
設計結構	雙活塞壓力增壓器
壓力錶	Prepared for G1/8
輸出壓力2	4.5 ... 16 bar
操作壓力	2.5 ... 10 bar
壓力控制範圍	4.5 ... 16 bar
輸入壓力 1	2.5 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,500 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	M7
材料備註	符合 RoHS