

聯軸器

EAMC-B-15-22-5-5

料號: 530085

FESTO

用於具步進馬達的機電驅動器



技術參數

特性	值
支架直徑 1	5 mm
支架直徑2	5 mm
尺寸	15
額定長度	22 mm
裝配位置	任何
最高速度	12,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.13 kgmm ²
可傳遞扭矩	1 Nm
產品重量	6 g
材料備註	符合 RoHS