


安裝組件 SMBR-8-8/100-S6

料號: 538937

FESTO

用於將適合8號槽的氣壓缸感測器安裝到圓形氣壓缸上，缸徑從8到100 mm，耐高溫到150°C。



技術參數

特性	值
尺寸	8
設計	用於T型槽
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-20 ... 120 °C
產品重量	20 g
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍 高合金鋼，耐腐蝕
Material screws	高合金鋼，耐腐蝕