

調壓閥組



LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI

料號: 540041
將停止供貨的產品

FESTO

P氣路板上組合了2, 3, 4或5個活塞壓力調控閥, 不具壓力錶。

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | DB |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄, 具鎖定 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 在氣路板上 直控式活塞調壓閥 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具回流 |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 壓力調節範圍 Mpa | 0.05 ... 0.7 MPa |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 7 bar |
| 壓力調節範圍 psi | 7 ... 100 psi |
| 最大壓力遲滯 | 0.5 bar |
| 標準額定流量 | >= 1,000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -5 ... 50 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 750 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| Material of plug screw | 鋼 經過電鍍 |
| Material spacer pin | 鍛造鋁合金 |
| Material manifold | 鍛造鋁合金 |
| Material sealing ring | PVC |
| Material seals | NBR |
| Material housing | PA-加強 |