



# 分支模組 MS12N-FRM

料號: 535040

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 20 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	25,000 ... 42,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
氣壓連接, 氣口 4	1 NPT
Material housing	壓鑄鋁