


# 移載模組 HSW-12-AP-SD

料號: 540229

FESTO

抓取&放置系統, 用於部件的重定位, 旋轉角度90°, 有防護蓋。



## 技術參數

特性	值
工作行程	15 ... 25 mm
尺寸	12
90°擺動角度時的最大直線行程	142/142 mm
Z 行程	80 ... 100 mm
緩衝	CC: 兩端具油壓緩衝器 軟特性
裝配位置	任何
設計結構	直線導向加旋轉軸承 擺動驅動器 有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	4 ... 8 bar
最短循環週期	0.8 s
重複精度, 端點位置	+/-0,02 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大扭矩Mx	1.5 Nm
最大扭矩My	1.5 Nm
最大扭矩Mz	1.5 Nm
最大有效負載	1 kg
Y 方向上的最大過程力	35 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	35 N
產品重量	3,040 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
氣壓連接	M5
Material stops	高合金鋼
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material spring pressure piece	高合金鋼
Material sub-base	鍛造鋁合金 電鍍
Material bracket	鍛造鋁合金 電鍍
Material cross-guide	熱處理鋼
Material swivel lever	外殼-硬化鋼 拋光處理
Material slotted guide plate	外殼-硬化鋼 硬化處理
Material sensor rail	鍛造鋁合金 電鍍
Material bar	鍛造鋁合金 電鍍
Material adjusting screw	高合金鋼