



傳送器 SOEG-S-Q50-K-L

料號: 537779
將停止供貨的產品

FESTO

塊狀設計

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
設計	塊狀設計
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量變量	位置
測量原則	光電元件
測量方式	對射式感測器 發射器
光的類型	紅外線
工作範圍	0 ... 15,000 mm
環境溫度	-20 ... 60 °C
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	10 %
無效電流	30 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 4芯
電纜長度	3 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	50x50x17 mm
安裝類型	具通孔
產品重量	121 g
Material housing	ABS
預備狀態顯示	綠色LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
防護等級	IP67
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress