

塑料氣管

PAN-16X2-NT

料號: 546289

FESTO

標準外徑氣管，能承受較高的熱量和機械負載。



技術參數

特性	值
外徑	16 mm
與流量相關的彎曲半徑	94 mm
內徑	12 mm
最小彎曲半徑	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
授權	TÜV
Maritime classification	see certificate
認證核發部門	B 013277 0506 00
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 ... 80 °C
產品重量視長度而定	0.092 kg/m
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 16 mm
顏色	中性
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	TPE-A