


軸控制器

CPX-CMAX-C1-1

料號: 548932

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 107 mm x 55 mm
工作模式	記錄模式 直接模式
診斷	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
模組的最大數量	8
調節功能	作用力控制
顯示	7-程式段顯示
狀態顯示	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X 模組狀態
防護(短路)	Internal electronic fuse for operating voltage 內部電子保險絲, 負載電壓
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
負載電壓範圍	20 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
額定電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
額定操作壓力時的電流消耗	200 mA
容許的負載電流	2.5 A
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
相對空氣濕度	5 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	240 g
每個子線的軸	1
軸子線的數量	1
最大行列長度	30 m
控制介面的電氣連接	插頭插座 M9 5-pin
控制介面	數位式 CAN 匯流排, 具有Festo 通訊協定 終端電阻, 整合型
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強