



近接感測器

SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

料號: 543861

FESTO

電氣, 具舌簧觸點, 用於具T型槽驅動器, 從上面組裝, 具M8插頭。



技術參數

特性	值
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Special characteristics	耐油
材料備註	符合 RoHS
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-40 ... 70 °C
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	500 mA
安裝組件中的最大輸出電流	80 mA
最大接點容量 AC	10 VA
最大接點容量 DC	10 W
在安裝組件中的最大切換能力 DC	2.4 W
在安裝組件中的最大切換能力 AC	2.4 VA
電壓降	1.17 V
短路強度	否
過載承受能力	還未上市
工作電壓範圍 AC	5 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	5 ... 30 V
極性保護	否
Electrical connection 1, connection type	具插頭電纜
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
接頭的導線引出方向	軸向
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求 視需求的測試條件 Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
電纜長度	0.3 m
電纜屬性	Standard/suitable for energy chains
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
安裝類型	收緊 可以從上方插入到槽內
產品重量	8.9 g
Material housing	鍍鎳黃銅 PA TPE-U(PUR) 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L